



www.LatexIntl.com
email: info@LatexIntl.com

Latex International, 510 River Road,
Shelton, CT 06484 USA

Telefono (203) 924-0700
FAX (203) 924-0699

Talatech®
differenza nella qualità

LATEX
INTERNATIONAL®

M A T E R A S S I E G U A N C I A L I



Materassi

Strutture interne in lattice Talatech®

Queste strutture durevoli offrono un supporto ed una capacità di far riposare la schiena senza pari. Il nostro processo garantisce la qualità più elevata e una struttura regolare a microcellule per una sensazione uniforme su tutto il corpo. Sono disponibili strutture a rotoli in:

- 100 x 200 x 15 cm
- 150 x 200 x 15 cm
- Otto livelli di portanza (14-44 ILD)

Lattice Trapuntabile EverCloud®

Lattice resiliente a processo continuo da utilizzarsi per la trapuntatura del materasso e come lastra economica dalle caratteristiche comfort. Disponibile in rotoli larghi 229 cm con il seguente spessore:

- 1 cm
- 1.8 cm

Guanciali, Tipi e Dimensioni:

Modello	Dimensioni - Centimetri			Dimensioni - Pollici		
	L	W	H	L	W	H
Per letti standard	61	40	16,5	24	15,7	6,5
S24 - Standard	61	40	14	24	15,7	5,5
K2 -Standard	63	41	15	24,8	16,1	6
KO - Standard	60	38	13	23,8	15	5
Per letti ad una piazza e mezza	70	40	17,5	27,5	15,7	7
Letti californiani piazza e mezza	70	39	15	27,6	15,4	6
Q28 - per letti piazza e mezza	72	43	17,5	28,4	16,9	7
Per letti matrimoniali	84	40	17,5	33	15,7	7
K37 - per letti matrimoniali	94	43	17,5	37	16,9	7
Standard a zone differenziate	61	40	16,5	24	15,7	6,5
Piazza e mezza a zone differ.	70	40	17,5	27,5	15,7	7
Matrimoniale a zone differ.	84	40	17,5	33	15,7	7
K8	64	43	18	25,2	16,9	7,1
Cal Prince	80	40	13	31,5	15,7	5,2
Da viaggio alta qualità	51	36	14,7	20	14,3	5,8

Per ogni misura sono disponibili diversi livelli di portanza



Densità doppia
differenziata





Talatech® differenza nella qualità

M A T E R A S S I E G U A N C I A L I

Latex International, 510 River Road,
Shelton, CT 06484 USA

Telefono (203) 924-0700
FAX (203) 924-0699

www.LatexIntl.com
email: info@LatexIntl.com

la differenza L.I.

- Consistenza e durezza superiori
- La più ampia gamma di prodotti comfort (8 ILD)
- Esclusivo test di consistenza per materassi a 9 zone
- 5 lavaggi per ogni prodotto al fine di rimuovere le proteine ed i saponi residui
- Struttura a microcellule dalla eccezionale uniformità per una maggiore durata del comfort
- Prodotti sagomati esclusivi
- Il più vasto assortimento di guanciali sagomati
- Processo produttivo rispettoso dell'ambiente
- Efficiente imballaggio a rotoli per l'esportazione (100 x 200 x 15 cm e 150 x 200 x 15 cm)



Il miglior lattice del mondo a lavorazione Talalay


La lavorazione Talalay è unica, un metodo produttivo rispettoso dell'ambiente che viene utilizzato per creare la migliore gommapiuma in lattice del mondo. A differenza dalla più comune lavorazione Dunlop, quella Talalay si caratterizza di due fasi esclusive - aspirazione e congelamento - che producono la migliore consistenza, sensazione tattile e durezza dei prodotti Talatech.



Il nostro modernissimo stabilimento è stato costruito diventando nel tempo il punto di riferimento del settore per la qualità. Ogni fase del processo di lavorazione è strettamente monitorata da un sistema di controllo computerizzato interamente integrato. Il sistema di controllo ci permette di creare velocemente ed in modo efficiente il prodotto ideale per le vostre necessità di vendita. Per ogni materasso, viene effettuato un test di qualità su nove zone e ciascun guancialetto viene pesato e sottoposto ad ispezione visiva affinché la nostra clientela riceva solamente i prodotti della migliore qualità.



Mescolatura



Colatura



Aspirazione, Congelamento e riscaldamento



Lavaggio



Asciugatura



Test di consistenza

Superiorità dimostrata

Le prove effettuate da laboratori indipendenti hanno dimostrato la superiorità nelle prestazioni del nostro lattice con marchio Talatech rispetto a prodotti concorrenti in aree importanti quali:

Durezza

Nelle prove d'urto e di schiacciamento, il lattice Talatech supera nelle prestazioni altri tipi di lattice. I normali test ASTM (American Standard Test Method) effettuano delle simulazioni sulla capacità del materiale di resistere alle impronte del corpo per lunghi periodi di tempo.

Test di schiacciamento		Test d'urto	
PRODOTTO	%PERDITA SPESSORE	PRODOTTO	% PERDITA ILD
Talatech	3,3%	Talatech	6%
Lattice Talalay europeo	5,7% (73% > LI)	Lattice Talalay europeo	16% (167% > LI)
Lattice Dunlop europeo	11% (233% > LI)	Lattice Dunlop europeo	18% (200% > LI)
Lattice 100% naturale asiatico	12,5% (279% > LI)	Lattice 100% naturale asiatico	17% (183% > LI)

Traspirabilità

I test sulla permeabilità dell'aria eseguiti dai Laboratori di Ricerca MGA hanno dimostrato che Talatech è 7 volte più traspirante rispetto ad altri tipi di materiali in gomma espansa.


Misurazione della Permeabilità dell'Aria

PRODOTTO	FLUSSO ARIA (cm ³ /secondo)	% DIFFERENZA CON TALATECH
Talatech	2652	0%
Unilax (processo continuo)	1299	-51%
Lattice Dunlop europeo	688	-74%
Gommapiuma elastica Visco	618	-77%
Gommapiuma in poliuretano	346	-87%

Alleggerimento della Pressione

Se confrontate con altri prodotti in gomma espansa, le strutture interne dei guanciali e dei materassi in lattice Talatech hanno una capacità superiore di far diminuire la pressione fino al 97%.

Rilevamento della Pressione XSENSOR®



4 volte
più
durevole

7 volte
più
traspirante

Maggiore
alleggeri-
mento
della
pressione
fino al
97%